



Betrouwbaar

Gecertificeerde hygiënische vormgeving (3A/EHEDG) en goedgekeurde materialen cf. EG 1935/2004 en FDA

Kostenbesparend

Drie instrumenten, vier meetwaarden: druk (druk boven het product en leidingdruk), niveau en temperatuur

Praktisch


Procesgegevens kunnen worden opgeslagen en overgedragen

Wervelbedreactor

Niveaumeting en filterbewaking bij de fabricage van granulaat in het wervelbedproces

Granulaten kunnen worden geproduceerd en gedroogd in een wervelbedproces. Via de aanstroombodem van de wervelbedreactor wordt een gelijkmatige luchtstroom toegevoerd. Van bovenaf wordt de vloeibare granulaatsuspensie de ruimte in gesproeid. De suspensie granuleert in de luchtstroom; het gereede granulaat verzamelt zich op de bodem. De uitstromende afvoerlucht stroomt door een filter om te worden gereinigd. Om een proces van hoge kwaliteit te kunnen waarborgen, moeten zowel de hoeveelheid granulaat op de aanstroombodem als de toestand van het filter permanent door meetinstrumenten worden bewaakt. Aan de meettechniek worden de hoogste hygiënische eisen gesteld om een constant hoge kwaliteit van het granulaat te waarborgen.

[Meer details](#)



VEGABAR 82

Druksensoren voor de filterbewaking en niveaumeting bij de granulatie in het wervelbedproces

- Hoge weerstand tegen abrasieve deeltjes door keramische CERTEC®-meetcel
- Hoogste betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid
- Frontbondige procesaansluitingen maken een optimale CIP- en SIP-reiniging en een betrouwbare productie mogelijk

[Productdetails](#)

VEGABAR 82
Productdetails



Meetbereik - Afstand

-

Meetbereik - druk

-1 ... 100 bar

Procestemperatuur

-40 ... 150 °C

Procesdruk

-1 ... 100 bar

Meetnauwkeurigheid

0,05 %

Materialen, natte delen

PVDF
 316L
 C-22
 PP
 1.4057
 1.4410
 Hastelloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 Titanium Grade 2 (3,7035)

Schroefdraadaansluiting

≥ G½, ≥ ½ NPT

Flensverbinding

≥ DN15, ≥ ½"

Hygiënische procesaansluitingen

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
 Melkkoppeling ≥ DN25 - DIN 11851
 Hygiënische aansluiting met tension flens DN32
 Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer
 DRD aansluiting ø 65 mm
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Swagelok VCR-schroefaansluiting
 Varivent G125
 Varivent N50-40
 voor NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Afdichtingsmateriaal

EPDM
 FKM
 FFKM