



Güvenli

Sertifikalı hijyenik dizayn (3A/EHEDG) ve EG 1935/2004 ve FDA uyarınca izin verilen maddeler

Tasarruflu

Sensörlerin sertifikalı hijyenik dizaynı temizlik sürelerini kısaltır

Kolay


Standart IO-Link üzerinden kolay bağlantı

Maya ayırıcı

Maya ayırıcıda basınç ve sınır seviye ölçümü

Taze bira ferment tankından sonra ayırıcıya gönderilir. Burada mayanın büyük bir kısmı filtreleme işleminden önce alınır. Ayırıcıya sürekli istenen miktarın sevk edilmesini sağlamak için, taze bira sevk borularındaki basınç denetlenir. Limit seviye ölçümü, ayırıcının alt kısmına çökmüş mayayı sürekli denetler ve temizliğe kumanda eder.

Daha fazla detay



VEGABAR 29

Taze biranın giriş borusunda IO-Link bağlantısı ile basınç denetiminde kullanılan basınç ölçüm konvertörü

- Hijyen koşullarına uygun temizlik çok kolaydır.
- Kısa reaksiyon süresi sayesinde güvenilir ölçüm değerleri
- Cihazın kompakt yapısı sayesinde montajı kolaydır

Ürün detayları



VEGABAR 39

Taze biranın çıkış borusunda basınç denetiminde kullanılan IO-Link bağlantısı olan basınç ölçüm konvertörü

- VDMA menü yapısı, iyi okunabilir display ve Bluetooth iletişimi sayesinde kolay kullanım
- Kısa reaksiyon süresi sayesinde güvenilir ölçüm değerleri
- Hijyen koşullarına uygun temizlik çok kolaydır.

Ürün detayları



VEGAPOINT 24

Mayanın ayrıştırılmasında IO-Link bağlantılı limit seviye denetiminde kullanılan kapasitif limit şalteri

- Güvenli açma-kapama noktası, maya yapışmalarına ve köpük oluşumuna karşı hassasiyet göstermez
- Hijyen koşullarına uygun temizlik çok kolaydır.
- Anahtarın konumu hangi yönden bakılırsa bakılsın (360°) görülebilir

Ürün detayları

BASIC	BASIC	BASIC
VEGABAR 29 Ürün detayları	VEGABAR 39 Ürün detayları	VEGAPOINT 24 Ürün detayları
		
Ölçüm aralığı - Basınç -1 ... 1000 bar	Ölçüm aralığı - Basınç -1 ... 1000 bar	Ölçüm aralığı - Distans -
Proses sıcaklığı -40 ... 130 °C	Proses sıcaklığı -40 ... 130 °C	Proses sıcaklığı -40 ... 115 °C
Ölçüm hassasiyeti 0,3 %	Ölçüm hassasiyeti 0,3 %	Proses basıncı -1 ... 64 bar
Maddeye temas eden kısımlar 316L	Maddeye temas eden kısımlar 316L	Maddeye temas eden kısımlar 316L PEEK
Dışlı bağlantı ≥ G½, ≥ ½ NPT	Dışlı bağlantı ≥ G½, ≥ ½ NPT	Dışlı bağlantı G½
Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 SMS 1145 DN51 SMS DN38 Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A Hygienic fittings ≥ DN40 - DIN11864-1-A Varivent N50-40 SMS DN25 Ingold connection PN10 Varivent F25	Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN32 - DIN 11851 SMS 1145 DN51 SMS DN38 Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A Hygienic fittings ≥ DN40 - DIN11864-1-A Varivent N50-40 SMS DN25 Ingold connection PN10 Varivent F25	Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Koruma sınıfı IP65 IP68 (0,5 bar)/IP69	Gövde malzemesi Plastik	Koruma sınıfı IP66/IP67 IP69
Çıkış 4 ... 20 mA Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA) IO-Link	Koruma sınıfı IP66/IP67	Çıkış Transistör (NPN/PNP) IO-Link
Ortam sıcaklığı -40 ... 70 °C	Çıkış 4 ... 20 mA Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA) IO-Link	Ortam sıcaklığı -40 ... 70 °C
	Ortam sıcaklığı -40 ... 70 °C	